


JT CAPAJOINT Lechada

COUVRE-JOINT IMPERMÉABLE

Lechada couvre-joint imperméable. Blancheur stable, pour le remplissage de joints de 0 - 2 mm



Excellente
blancheur



Remplissage de
joints de 0-2 mm



Intérieur

DESCRIPTION

Produit à base de ciment blanc haute résistance, agrégats calcaires micronisés et additifs organiques et inorganiques, conçu pour le remplissage de joints de 0 à 2 mm entre carreaux céramiques. Usage intérieur.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ni supérieures à 35°C.
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de gel.
Respecter le volume d'eau de gâchage indiqué.

MODE D'EMPLOI

1. Gâcher au malaxeur avec de l'eau propre, jusqu'à obtenir une pâte homogène ayant la consistance appropriée.
2. Laisser reposer de 2 à 5 minutes avant de commencer l'application.
3. Vérifier que les joints sont propres et exempts de restes de poussière ou d'adhésif. Humidifier au préalable si les conditions climatiques l'exigent.
4. Appliquer la pâte sur les joints à l'aide d'une taloche en caoutchouc, jusqu'à ce que le joint soit rempli.
5. Retirer l'excès de produit et nettoyer avec une éponge humide après durcissement.
6. Pour les joints de plus de 2 mm ou à l'extérieur, utiliser CAPACOLOR.



JT CAPAJOINT Lechada

Rev - 10/2025

PRÉSENTATION

JT Capajoint Lechada Il est présenté en sacs de 5 kg (5 sacs par carton, sur des palettes de 800 kg). À consommer dans les 2 ans suivant la date d'emballage et à conserver dans un endroit couvert et sec, dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Prémélange blanc
Eau de malaxage	1,85 litre/sac de 5 kg
Densité de la pâte	1,83 Kg/l
Durée de vie en pot	>60 min
Résistance à la compression à 28 jours	>28 MPa
Résistance à la traction par flexion à 28 jours	>5 MPa
Absorption d'eau à 30 minutes	<3,5g

REMARQUE

Les recommandations d'utilisation sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier selon les conditions d'application réelles. Les conditions d'application étant indépendantes de notre volonté, l'entreprise décline toute responsabilité quant aux informations contenues dans cette fiche.